

PRIMACOR € 3330

Copolymer

€ • , f

€ • , f

PRIMACOR € 3330, ...
PRIMACOR 3330, ...
- PE 2333 © μΥ i 11
μΥ S ...
μΥ 1 ...
μΥ ° » ...
¼½¾ Å Å
• Å Å:
Å Å Æ Ç È É ³ f
, f È É Ê Ë ³ f
Ì É œª Í Î Ï Ð:
Ñ Ò Ó Ô • Ó Ô È Ó × (U.S. FDA) 21 CFR 177.1310(a)(1)
Ø Ù (EU) No 10/2011
Ú Û Ü Í œ Ý Þ ß à á f

â ä å

æ ç è é FDA 21 CFR 177.1310 (a) 1 Ø è No 10/2011

ë ì í î

ï ð ñ

† Ö ÷ ø ù

ú ü 0.932 g/cm³ ASTM D792, ISO 1183

ü ý þ (ü ý ý þ)¹ (190,C/2.16 kg) 5.8 g/10 min ASTM D1238, ISO 1133

„ ... ö ý ² 6.5 % ñ

æ ÷ ÷ ø ù

± 8.34 MPa ASTM D638, ISO 527-2

, - 17.4 MPa ASTM D638, ISO 527-2

þ (, -) 520 % ASTM D638, ISO 527-2

ð ö ÷ ø ù

§ ³ 92.8 ,C ñ

½ þ (38,C, 90% RH) 0.40 g mm/mf/atm/24 hr DIN 53122/2

• ÷ ÷ ø ù

Å 85.0 ,C ASTM D1525, ISO 306

(DSC) 100 ,C ñ

’ ÷ ÷ ø ù

ü ý 260 290 ,C

! (288,C, 25.4 „,m) 50.8 mm ñ

" # - \$ 20 „,m ñ

" # - ú 20 g/mf ñ

’ - % &

’ ’ - ÿ ÷ (È : • •) Ö * È ð ÿ + , ~ - ° . / ³ f ÷ .01 “ • Ž 234 • ¿ 56 • / ¥ 789 : ¥ 9 ; .

< = > ? : 3.5 @ ? (89 mm); 30:1 L/D

“ : 30 @ ? “ ABC 24 @ ?

“ DE : 20 | F (0.508 mm)

ü ý : 550 ,F (288 ,C)

G’ : 250 H/# l

E : 6 @ ? (152 mm)

, J

1. K L M N O I ð ÿ ^ P.

2. Q Dow ñ ñ ñ ð ÿ „ ö ý , • ASTM D 4094 R ú “ © R L ÿ S T ñ .

3. 25 g/mf “ - , M 290 ,C + ó “ .